

# 保冷剤の規格表

## [TCP]ナイロンポリフィルム

### TCP レギュラー

菅原冷蔵株式会社

製品名	重量	サイズ	フィルム	備考	入数	箱サイズ(mm)
TCP 20	20g	75 × 80	ナイロンポリ		1000	410×280×150
TCP 30	30g	75 × 85	ナイロンポリ		720	410×280×150
TCP 40	40g	75 × 100	ナイロンポリ		520	410×280×150
TCP 50	50g	75 × 110	ナイロンポリ		400	410×280×150

### TCP 両面テープ付

TCP 30テープ	30g	75 × 85	ナイロンポリ	両面テープ	720	410×280×150
TCP 40テープ	40g	75 × 100	ナイロンポリ	両面テープ	520	410×280×150
TCP 50テープ	50g	75 × 110	ナイロンポリ	両面テープ	400	410×280×150

### TCP サイズのバリエーション

MT 30	30g	50×120	ナイロンポリ		720	410×280×150
MT 40	40g	50×140	ナイロンポリ		520	410×280×150
IT40	40g	60×110	ナイロンポリ		520	410×280×150

### [クールアイス]不織布フィルム

CIF 30	30g	75 × 85	不織布		720	410×280×150
CIF 40	40g	75 × 100	不織布		520	410×280×150
CIF 50	50g	75 × 110	不織布		400	410×280×150

### [ECO]クールアイスイコ

ECO 20i	20g	75×85	ナイロン25μ	殺菌水	1000	410×280×125
ECO 30i	30g	75×85	ナイロン25μ	殺菌水	700	410×280×125
ECO 50i	50g	75×110	ナイロン25μ	殺菌水	400	410×280×125
ECO 20F	20g	75×85	不織布	殺菌水	1000	410×280×125
ECO 30F	30g	75×85	不織布	殺菌水	700	410×280×125
ECO 40F	40g	75×105	不織布	殺菌水	500	410×280×125
ECO 50F	50g	75×105	不織布	殺菌水	400	410×280×125
ECO100	100g	75×140	ナイロンポリ	殺菌水	200	410×280×125

### [クールアイス]ナイロンポリフィルム

CI 100	100g	90×140	ナイロンポリ		150	510×330×120
CI 200	200g	120×170	ナイロンポリ		75	475×330×125
CI 200J	200g	90×185	ナイロンポリ		75	510×330×120
CI 300	300g	120×190	ナイロンポリ		50	475×330×145
CI 400	400g	150×220	ナイロンポリ		36	405×295×155
CI 500	500g	150×250	ナイロンポリ		30	450×295×145
CI 500N	500g	150×200	ナイロンポリ		30	410×350×150
CI 800	800g	165×240	ナイロンポリ		20	520×360×130
CI1000	1000g	190×280	ナイロンポリ		20	520×360×130

### [クールアイス]不織布フィルム (高吸水タイプ)

CIW 100	100g	90×140	不織布		150	510×330×120
CIW 200	200g	120×170	不織布		75	475×330×125
CIW 300	300g	120×190	不織布		50	475×330×145
CIW 400	400g	150×220	不織布		36	405×295×155
CIW 500	500g	150×250	不織布		30	450×295×145
CIW 500N	500g	150×200	不織布		30	410×350×150
CIW 800AP	800g	165×260	不織布		20	450×295×145
CIW1000	1000g	190×280	不織布		20	520×360×130

### [リサイクル用]EMMA二重包装

EMMA500	500g	160×250	EMMA		28	450×295×150
---------	------	---------	------	--	----	-------------

\*「1ロット」とは複数のケースの荷合わせで、発送の際の最小単位です

\*TCPとクールアイスはフィルム柄の違いです